


EN: The glove and pot holder reference DREAM has been manufactured by Tavas Import Enschedesestraat 166 AL, 7552CL Hengelo the Netherland in accordance with the requirements of Regulation (EU) 2016/425, for basic use, according to EN ISO 21420:2020 and EN 420:2003/A1:2009, general requirements for gloves, EN 407:2020 Protective gloves against thermal risks which are applicable to them as stated in the certificate issued by **Eurofins Textile Testing Spain, S.L.U.** C/ Germán Bernácer nº4, 03203 Elche-Alicante (Spain) Notified Body **2865**.



Level	Contact Temperature Tc°C	Threshold time t _t s
1	100 °C	≥ 15
2	250 °C	≥ 15
3	350 °C	≥ 15
4	500 °C	≥ 15

Recommendations for use:

The objective of the glove-type PPE OVEN GLOVE/POT HOLDER, made with Fabric (65% cotton, 35% polyester) and 100% polyester in multiple colours and patterns, is to protect the user against contact heat up to 250 degrees.

- It is recommended that the packaging is kept for possible reference.
- It is recommended that the glove be inspected and tested before use, and periodically during use, to ensure that no damage is present, as this can significantly affect the expected protection.
- For preservation and storage, they should be kept away from heat sources and sources of light. Store in a cool, dry place.
- Proper hand hygiene should be carried out before and after the use of protective gloves, either with soap and water or with disinfectant products with alcoholic solutions.
- When protective gloves are used, it is advisable to remove rings, watches or any other beads that could damage the gloves in order to avoid breakage, perforation or tearing of the gloves.

Recommendations against incorrect use:

- This PPE must never be used against risks other than those described above.

- Before use, inspect the glove for any defects or imperfections.
- Discard gloves that are superficially soiled
- Dirt impairs the performance of the glove.
- Do not use when there is a risk of entrapment by moving machine parts.
- It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use as conditions in the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.


Storage conditions:

Gloves may deteriorate prematurely due to excessive exposure to light, atmospheric oxygen and ozone. They should therefore be stored in the original packaging in a cool, dry place.

Store in a dry and ventilated place with temperatures never below - 2°C and never above 50°C. However, it is recommended to keep between 5°C and 35°C. Protect from sunlight.

The service life depends on the intensity of use, the degree of wear in the respective areas of application and the frequency of washing cycles and is approx. 3-5 years.

 Manufacturing date: 2023-02

 End use date: 2027-02

Washing conditions:

Possible number of washing cycles: 15.

Temperature: 30 degrees



Max 15 washes

Measurements / Sizes:

Measurements(Gloves)	DIMENSIONS(mm)
Contour of the gloves(mm)	230
Total Length(mm)	280

Measurements(Potholders)	DIMENSIONS(mm)
Total Width(mm)	190
Total Length(mm)	190

Patterns and colour references

REFERENCE GLOVE	REFERENCE POT HOLDER	COLOUR / PATTERN
TO10568	TP10568	Red
TO10569	TP10569	Black
TO10570	TP10570	Purple
TO10571	TP10571	Yellow
TO10572	TP10572	Pink
TO10573	TP10573	Bordeaux
TO10574	TP10574	Turquoise
TO10575	TP10575	Beige
TO10576	TP10576	Anthracite

TO10577	TP10577	Green
TO10578	TP10578	Grey
TO10579	TP10579	Cactus
TO10580	TP10580	Cactus text
TO10581	TP10581	Dark flowers
TO10582	TP10582	Lemon
TO10583	TP10583	Light flowers
TO10584	TP10584	Watermelon & berries
TO10585	TP10585	Orange
TO10586	TP10586	Black line
TO10587	TP10587	Blue line
TO10588	TP10588	Red line
TO10589	TP10589	Grey line

Declaration of conformity: [https://cdn.shopify.com/s/files/1/0635/2778/0583/files/TAVAS-OVENWANTEN en PANNENLAPPEN-DOC.pdf?v=1680127117](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0635/2778/0583/files/TAVAS-OVENWANTEN_en_PANNENLAPPEN-DOC.pdf?v=1680127117)

NL: De ovenwant en pannenlap DREAM zijn vervaardigd door Tavas Import Enschedesestraat 166 AL, 7552CL Hengelo Nederland, in overeenstemming met de vereisten van Verordening (EU) 2016/425, voor basisgebruik, volgens EN ISO 21420:2020 en EN 420:2003/A1:2009, algemene vereisten voor handschoenen, EN 407:2020 Beschermende handschoenen tegen thermische risico's die op hen van toepassing zijn zoals vermeld in het certificaat afgegeven door **Eurofins Textile Testing Spain, S.L.U.** C/ Germán Bernácer nº4, 03203 Elche-Alicante (Spanje) Notified Body **2865**.

EN 407:2020



X 2 X X X X

Limited flame spread _____
 Contact heat _____
 Convective heat _____
 Radiant heat _____
 Small splashes of molten _____
 Large quantities of molten _____

Niveau	Contacttemperatuur Tc°C	Drempeltijd t _t s
1	100 °C	≥ 15
2	250 °C	≥ 15
3	350 °C	≥ 15
4	500 °C	≥ 15

Aanbevelingen voor gebruik:

Het doel van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van het type ovenwant/pannenlap, gemaakt van stof (65% katoen, 35% polyester) en 100% polyester in meerdere kleuren en patronen, is om de gebruiker te beschermen tegen contacthitte tot 250 graden.

- Het wordt aanbevolen om de verpakking te bewaren voor eventuele referentie.
- Het wordt aanbevolen om de handschoen vóór gebruik en periodiek tijdens gebruik te inspecteren en te testen om ervoor te zorgen dat er geen beschadigingen aanwezig zijn, aangezien dit de verwachte bescherming aanzienlijk kan beïnvloeden.
- Voor conservering en opslag moeten ze uit de buurt worden gehouden van warmtebronnen en lichtbronnen. Bewaar op een koele, droge plaats.
- Een goede handhygiëne moet worden uitgevoerd vóór en na het gebruik van beschermende handschoenen, met zeep en water of met desinfecterende producten op basis van alcoholoplossingen.
- Bij gebruik van beschermende handschoenen is het raadzaam om ringen, horloges of andere kralen die de handschoenen kunnen beschadigen, te verwijderen om breuk, perforatie of scheuren van de handschoenen te voorkomen.

Aanbevelingen tegen onjuist gebruik:

- This PPE must never be used against risks other than those described above.
- Before use, inspect the glove for any defects or imperfections.
- Discard gloves that are superficially soiled
- Dirt impairs the performance of the glove.
- Do not use when there is a risk of entrapment by moving machine parts.
- It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use as conditions in the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation.

Duurzaamheid:


De ovenwant en pannenlap kunnen voortijdig verslechteren als gevolg van overmatige blootstelling aan licht, atmosferische zuurstof en ozon. Ze moeten daarom worden opgeslagen in de originele verpakking op een koele, droge plaats.

Bewaar op een droge en geventileerde plaats met temperaturen nooit onder -2°C en nooit boven 50°C.

Het is echter aanbevolen om tussen 5°C en 35°C te bewaren. Bescherm tegen zonlicht.

De levensduur hangt af van de intensiteit van gebruik, de mate van slijtage op de respectieve toepassingsgebieden en de frequentie van wascycli en is ongeveer 3-5 jaar.

 Productiedatum: 2023-02

 Eindgebruik datum: 2027-02

Wascondities:

Mogelijk aantal wascycli: 15.

Temperatuur: 30 graden



Max 15 washes

Afmetingen / Maten:

Afmetingen (Ovenwanten)	AFMETINGEN(mm)
Contour van de ovenwanten(mm)	230
Total Length(mm)	280

Afmetingen (Pannelappen)	AFMETINGEN(mm)
Totale breedte(mm)	190
Totale lengte(mm)	190

Patronen en kleurreferenties

REFERENTIE HANDSCHOEN	REFERENTIE POTHOUDEUR	KLEUR / PATROON
TO10568	TP10568	Rood
TO10569	TP10569	Zwart
TO10570	TP10570	Paars
TO10571	TP10571	Geel
TO10572	TP10572	Roze
TO10573	TP10573	Bordeaux
TO10574	TP10574	Turkoois
TO10575	TP10575	Beige
TO10576	TP10576	Antraciet
TO10577	TP10577	Groen
TO10578	TP10578	Grijs
TO10579	TP10579	Cactus
TO10580	TP10580	Cactustekst
TO10581	TP10581	Donkere bloemen
TO10582	TP10582	Citroengeel
TO10583	TP10583	Lichte bloemen
TO10584	TP10584	Watermeloen & bessen
TO10585	TP10585	Oranje
TO10586	TP10586	Zwarte lijn
TO10587	TP10587	Blauwe lijn
TO10588	TP10588	Rode lijn
TO10589	TP10589	Grijze lijn

Verklaring van conformiteit: [https://cdn.shopify.com/s/files/1/0635/2778/0583/files/TAVAS-OVENWANTEN en PANNENLAPPEN-DOC.pdf?v=1680127117](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0635/2778/0583/files/TAVAS-OVENWANTEN_en_PANNENLAPPEN-DOC.pdf?v=1680127117)

DE: Der Ofenhandschuh- und Topflappen-Referenz DREAM wurde von Tavas Import Enschedesestraat 166 AL, 7552CL Hengelo Niederlande, gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425, für den grundlegenden Gebrauch, gemäß EN ISO 21420:2020 und EN 420:2003/A1:2009, allgemeine Anforderungen an Ofenhandschuhe, EN 407:2020 SchutzOfenhandschuhe gegen thermische Risiken hergestellt, die gemäß dem von **Eurofins Textile Testing Spain, S.L.U. C/ Germán Bernácer nº4, 03203 Elche-Alicante (Spanien)** ausgestellten Zertifikat anwendbar sind. Notifizierte Stelle **2865**.

EN 407:2020



X 2 X X X X

Limited flame spread _____

Contact heat _____

Convective heat _____

Radiant heat _____

Small splashes of molten _____

Large quantities of molten _____

Level	Temperaturkontakt Tc°C	Schwellenzeit t _t s
1	100 °C	≥ 15
2	250 °C	≥ 15
3	350 °C	≥ 15
4	500 °C	≥ 15

Empfehlungen zur Verwendung:

Das Ziel des Ofenhandschuh-PPE Ofenhandschuhe/Topflappen, hergestellt aus Stoff (65% Baumwolle, 35% Polyester) und 100% Polyester in mehreren Farben und Mustern, ist es, den Benutzer vor Kontaktwärme bis zu 250 Grad zu schützen.

- Es wird empfohlen, die Verpackung aufzubewahren, um sie gegebenenfalls zu referenzieren.
- Es wird empfohlen, den Ofenhandschuh vor Gebrauch und während des Gebrauchs regelmäßig auf Schäden zu überprüfen und zu testen, um sicherzustellen, dass keine Schäden vorliegen, da dies den erwarteten Schutz erheblich beeinträchtigen kann.
- Zur Aufbewahrung und Lagerung sollten sie von Wärmequellen und Lichtquellen ferngehalten werden. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
- Vor und nach der Verwendung von Ofenhandschuhen sollte eine ordnungsgemäße Handhygiene durchgeführt werden, entweder mit Seife und Wasser oder mit Desinfektionsmitteln auf Alkoholbasis.
- Bei Verwendung von Ofenhandschuhen wird empfohlen, Ringe, Uhren oder andere Perlen zu entfernen, die die Ofenhandschuhe beschädigen könnten, um Bruch, Perforation oder Zerreißen der Ofenhandschuhe zu vermeiden.

Empfehlungen gegen falsche Verwendung:

- Dieses PPE darf niemals gegen andere Risiken als die oben beschriebenen verwendet werden.
- Überprüfen Sie den Ofenhandschuh vor Gebrauch auf Defekte oder Unvollkommenheiten.
- Entsorgen Sie Ofenhandschuhe, die oberflächlich verschmutzt sind.
- Schmutz beeinträchtigt die Leistung des Ofenhandschuhs.
- Verwenden Sie sie nicht, wenn eine Gefahr durch bewegliche Maschinenteile besteht.
- Es wird empfohlen zu überprüfen, ob die Ofenhandschuhe für den vorgesehenen Gebrauch geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz je nach Temperatur, Abrieb und Degradation vom Typtest abweichen können.

Lagerbedingungen:

Die Ofenhandschuhe können aufgrund übermäßiger Belichtung durch Licht, atmosphärischem Sauerstoff und Ozon vorzeitig verschleifen. Sie sollten daher in der Originalverpackung in einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden.

Lagern Sie an einem trockenen und belüfteten Ort bei Temperaturen nie unter -2°C und nie über 50°C. Es wird jedoch empfohlen, zwischen 5°C und 35°C zu halten. Vor Sonnenlicht schützen.

Die Lebensdauer hängt von der Intensität der Nutzung, dem Verschleißgrad in den jeweiligen Anwendungsbereichen und der Häufigkeit der Waschzyklen ab und beträgt ca. 3-5 Jahre.

 Herstellungsdatum: 2023-02

 Enddatum der Verwendung: 2027-02

Waschbedingungen:

Mögliche Anzahl von Waschzyklen: 15.

Temperatur: 30 Grad



Maße / Größen:

Maße (Ofenhandschuhe)	Abmessungen (mm)
Kontur der Ofenhandschuhe (mm)	230
Gesamtlänge (mm)	280

Maße (Topflappen)	Abmessungen (mm)
Gesamtbreite (mm)	190
Total Length(mm)	190

Patterns and colour references

REFERENZOFENHANDSCHUH	REFERENZ TOPFLAPPEN	FARBE / MUSTER
TO10568	TP10568	Rot
TO10569	TP10569	Schwarz
TO10570	TP10570	Lila
TO10571	TP10571	Gelb
TO10572	TP10572	Rosa
TO10573	TP10573	Bordeaux
TO10574	TP10574	Türkis
TO10575	TP10575	Beige
TO10576	TP10576	Anthrazit
TO10577	TP10577	Grün
TO10578	TP10578	Grau
TO10579	TP10579	Kaktus
TO10580	TP10580	Kaktus-Text
TO10581	TP10581	Dunkle Blumen
TO10582	TP10582	Zitrone
TO10583	TP10583	Helle Blumen
TO10584	TP10584	Wassermelone & Beeren
TO10585	TP10585	Orange
TO10586	TP10586	Schwarze Linie
TO10587	TP10587	Blaue Linie
TO10588	TP10588	Rote Linie
TO10589	TP10589	Graue Linie

Konformitätserklärung: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0635/2778/0583/files/TAVAS-OVENWANTEN_en_PANNENLAPPEN-DOC.pdf?v=1680127117