

EASY MAX



Antislip overschoen, speciaal voor grote schoenen en veiligheidsschoenen (laarzen, wandelschoenen, cateringschoenen...)



- Materiaal: rubber.
- Voor professioneel gebruik: loop veilig over gladde, natte en/of vette vloeren.

- ✓ Uitzonderlijke gripcoëfficiënt
- ✓ Speciaal ontworpen voor grote schoenen en veiligheidsschoenen
- ✓ Elastisch: slechts 5 maten voor alle schoenmaten van 35 tot 48
- ✓ Hygiënisch en comfortabel
- ✓ Herbruikbaar en waterproof
- ✓ Tiger-grip® antislipzool met zelfreinigend loopprofiel

REF « EGM »

Certificering

Europese verordening 2016/425

Betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen



EUROPESE NORMEN

CE-gecertificeerd :

0075/1344/161/07/13/0626

- NF EN ISO 20347 /2012
- NF EN 13287
- Oliebestendig (FO)



PBM categorie 2

Aangemelde instantie:

CTC N° 0075/69367 Lyon - Frankrijk



AMERIKAANSE NORMEN

- ASTM F 2913



CANADESE NORMEN

- EN ISO 13287 (SRC)

• NF EN 13287 – Antislipnorm

SRC-normering = SRA + SRB

SRB : Slipweerstand op stalen vloeren met glycerine

SRA: Slipweerstand op keramische vloeren met een laag schoonmaakmiddel

Ondergrond	Risicovolle stof	ISO 13287 norm	Resultaten EASY MAX
Staal	Olie	SRB = 0.18 →	+ 340% = 0.62
Keramische tegels	Schoonmaakmiddel	SRA = 0.32 →	+140% = 0.54
	Water	-	0.62

Fysisch-mechanische eigenschappen

Testtype	Hardheid	Slijtbestendigheid	Dichtheid	Treksterkte	Rek bij breuk	Scheurweerstand
Norm		ISO 4649/2002	ISO 4649/2002	EN 12803	EN 12803	ISO 34-1-Meth. A
Eenheid	Shore A	Mm ³	g/cm ³	daN/cm ²	%	daN/cm
Resultaten EASY MAX	50	140	1,16	137	603	10,5

Antistatisch: De overschoen is antistatisch.

Probeer de overschoen voor gebruik eerst uit met de eigen schoen.

Maten

	S		M		L		XL		XXL					
EU maten	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK maten	2	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
US maten (Vrouw)	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10						
US maten (Man)				5,5	6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13

Zorg ervoor dat de overschoen goed past en goed om de voet blijft zitten.

Onderhoud en opslag



- Schoonmaken met de hand, een machine of autoclaaf - Aan de lucht laten drogen.
- Bewaren op een droge plaats met een constante temperatuur.
- Niet gebruiken bij temperaturen lager dan -20°C.
- Steriliseerbaar in een autoclaaf.