

Best Active Mini Handventilator met Verneveling

Korte Nederlandstalige handleiding - oplaadbare mini ventilator met nano mist functie

1. Voor gebruik

Laad de ventilator volledig op met de meegeleverde USB-C kabel voordat je deze voor het eerst gebruikt.

Vul het transparante waterreservoir alleen met schoon water. Vul het reservoir niet boven het maximale niveau.

Controleer of het reservoir goed gesloten is voordat je de nevelspray gebruikt.

2. Bediening

Druk op de aan/uit-knop om de ventilator in te schakelen.

Gebruik de snelheidsknop om tussen de 6 ventilatorstanden te wisselen: van zachte bries tot krachtige luchtstroom.

Gebruik de mistknop om de nano mist functie te activeren. De fijne nevel zorgt voor extra verkoeling.

De mistfunctie pauzeert automatisch na ongeveer 15 minuten om onnodig waterverbruik te voorkomen.

3. Opladen en gebruiksduur

Sluit de USB-C kabel aan op de ventilator en op een geschikte USB-adapter, laptop, powerbank of autolader.

De 4000 mAh accu biedt circa 4 tot 15 uur gebruik, afhankelijk van de gekozen snelheidsstand en het gebruik van de mistfunctie.

Het digitale display geeft de status duidelijk weer tijdens gebruik.

4. Reinigen en onderhoud

Schakel de ventilator uit en koppel de laadkabel los voordat je deze schoonmaakt.

Reinig de buitenkant met een zachte, licht vochtige doek. Dompel het apparaat nooit onder in water.

Leeg het waterreservoir na gebruik en laat het drogen om kalkaanslag of geurtjes te voorkomen.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Gebruik de ventilator niet tijdens het opladen in natte omstandigheden. Houd het apparaat buiten bereik van jonge kinderen. Gebruik geen heet water, agressieve schoonmaakmiddelen of oliehoudende vloeistoffen in het waterreservoir. Stop direct met gebruik bij lekkage, schade of oververhitting.

Product	Mini handventilator met verneveling	Opladen	USB-C
Accu	4000 mAh	Snelheden	6 standen
Gebruikstijd	Circa 4-15 uur	Formaat	Circa 17,5 cm hoog
Kleuren	Zwart/paars, wit en roze	Meegeleverd	USB-C kabel en handleiding

