

Gebruiksaanwijzing

1. Sluit de kabel aan of plaats 3 AA-batterijen.
2. Raak de touch-gevoelige schakelaar aan om de kleur te wijzigen
- Elke aanraking zal de kleur doen wijzigen.
3. Blijf de schakelaar aanraken om de lamp uit te schakelen.
4. De afstandsbediening biedt meer opties.

Gebruik afstandsbediening

Met de afstandsbediening kan tussen 16 verschillende kleuren worden geschakeld in verschillende lichtsterktes. Daarnaast is het mogelijk de kleuren op meerdere manieren te laten verspringen.

Touch-gevoelige schakelaar

- (1) Schakelaar
- (2) Schakelen tussen kleuren
- (3) Dimmen van het licht



ABS plastic standaard

USB-kabel

