

## Verlichte muismat instructies



Dit product is onderverdeeld in twee soorten

1. Draadloos opladen van apparatuur
2. Lichtgevende muismat




## Introductie

Deze lichtgevende muismat met draadloze oplaad functie is een intelligent product met een eenvoudig en elegant ontwerp. Is compatibel met verschillende mobiele telefoons en apparaten (o.a.: iPhone x / xs / xr / 8 Plus, Huawei Mate 20 pro, Samsung s9 / s8 / s10 / A). Er zijn 14 soorten lichteffecten.

## De Muismat



Achterkant




Voorkant

Ingangspoort micro-usb

Licht indicator

Locatie opladen van apparatuur




1. Druk één keer om het effect aan te passen
2. Druk twee keer achter elkaar om de helderheid te veranderen
3. Houdt de knop 3 seconden ingedrukt om aan of uit te zetten


## Toepasbare apparaten

iPhone x / xs / xr / 8 Plus, Huawei Mate 20 pro, Samsung s9 / s8 / s10 / A

**Let op: alle apparaten moeten Qi-standaard zijn**

1. Connect de meegeleverde USB oplaadkabel met een externe voedingsadapter.  
(zoals hieronder getoond wordt)



2. Connect de micro-USB met de muismat in de daarvoor bestemde ingang. Plaats nu een apparaat op de daarvoor bestemde plek te herkennen aan dit teken:  zorg ervoor dat het apparaat precies op de goede plek komt te liggen. Hierdoor zorgt u ervoor dat het draadloze apparaat goed wordt opgeladen. Het blauwe indicatie lampje zal altijd branden als de muismat aangesloten is op een voedingsbron. Druk op de aan/uit knop om door de lichteffecten te navigeren.



## Aanpassen van het licht effect

1. Druk één keer om het effect aan te passen
2. Druk twee keer achter elkaar om de helderheid te veranderen
3. Houdt de knop 3 seconden ingedrukt om aan of uit te zetten

## Standaard accessoires

Muismat met draadloos oplaad functie

USB kabel

Handleiding

## Let op

1. Houd de oplader weg van water of andere vloeibare stoffen.
2. Als u de oplader wilt schoon maken zorg dan dat deze uit staat.
3. Gebruik het apparaat in een omgevingstemperatuur van tussen de -10 en 45 graden celsius.