




USB OPLAADBARE HOOFDLAMP

Gebruiksaanwijzing

KMHL009 - KMHL010 - KMHL011



Volgorde licht modus

Wit/Rood knop

Wissel tussen witte en rode LED's door knop 3 sec. in te drukken

wit licht modus

- 1e klik **Wit max.** 4 uur
- 2e klik **Wit dim** 10 uur
- 3e klik **Wit knipperen** 20 uur
- 4e klik **UIT**

rood licht modus

- 1e klik **Rood aan** >40u.
- 2e klik **Rood knipperen** >80u.

Sensor AAN/UIT knop

1e klik **Wit max.**

Zet je hoofd lamp aan en uit door met je hand te zwaaien



2e klik **Sensor weer uit.**

Opladinstructies



Stap 1

Plaats de micro-USB in het oplaadpunt aan de onderkant van de hoofd lamp.

Stap 2

Sluit een externe adapter (niet meegeleverd) aan op de USB aansluiting en start opladen. Een **RODE** LED gaat branden.

Stap 3

Het opladen is gereed als de LED indicator de kleur **GROEN** aan geeft. Verwijder de kabels.

Specificaties

Materiaal	Kunststof	Batterij	Ingebouwde Li-Polymer batterij (3.7v/1200mah)
Gewicht	74 gram		
Afmetingen	60x40x35mm		
Brandduur	4 tot 20 uur	Kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> - Bewegingssensor - USB oplaadbaar - Spatwaterdicht - Kantelbaar
Oplaadtijd	2,5 uur		

Overige oplaadinstructies

- o De batterij vóór het eerste gebruik volledig opladen.
- o Na het opladen de adapter en kabel verwijderen.
- o De batterij niet aan extreme temperaturen blootstellen.
- o De batterij NIET OPENEN en geen kortsluiting veroorzaken.

LET OP!

Niet geschikt voor kinderen onder 6 jaar! Ouderlijk toezicht noodzakelijk. Niet in de ogen schijnen. Zeer felle LED.

www.KINGMUNGO.nl